


品番：**EA729GF-100**

品名：100mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	<b>14,200円</b> (税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/26 13:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



#### 仕様

圧力(MPa)	0~10	ゲージ径	100mm
取付ねじ	G3/8"	ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	142mm	精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など		

グリセリン入

屋外使用可

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.