

品番：EA729GF-250

品名：100mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	14,200円(税抜)／ 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/20 23:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

圧力(MPa)	0～25	ゲージ径	100mm
取付ねじ	G3/8”	ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	142mm	精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など		
グリセリン入			
屋外使用可			
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。			
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。			
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			

代替品

	品番	EA729GF-250A
	コメント	変更点:品番変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.