

品番 : EA729PA-5

品名 : 0- 120℃/0-0.6MPa/ φ 100mm 水高計(横型)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 08:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0756ページ		



品番	EA729PA-5
品名	0-120℃/0-0.6MPa/φ100mm 水高計(横型)
仕様	圧力: 0~0.6MPa, 温度: 0~120℃, ケース材質: ABS樹脂, 感温部: SUS304
取付ネジ	C3604BD
測定目盛	1目盛5℃, 1目盛0.02MPa
仕様	横型/屋内用

仕様

圧力(MPa)	0~0.6	ゲージ径(mm)	φ 100
感温部サイズ	φ 8×100mm	接続	R1/2"
測定温度範囲	0~120℃	ケース材質	ABS樹脂
材質	取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304	測定目盛	1目盛5℃ 1目盛0.02MPa
仕様	横型/屋内用		

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.