

品番 : EA729PB-10

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 蒸気用圧力計



販売価格	4,510円(税抜) / 4,961円(税込)		
カタログ価格	4,510円(税抜) / 4,961円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/17 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0756ページ		



仕様

圧力(MPa)	0~1	ゲージ径(mm)	75
接続	G3/8"	ケース材質	SPC(黒塗装)
接液部材質	真鍮	重量	290g
使用流体	水、空気、油など		

高品質、高性能です。

蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。

流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)をご使用ください。

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油 等の計測に用いられます。

ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.