

品番：EA729SA-100A

品名：0-1000pa 微差圧計



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 08:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0816ページ		



#### 仕様

精度	±1.5%F.S以内	外径サイズ	100mm
ダイヤフラム耐圧力	40kPa以内(0.4kgf/cm <sup>2</sup> )	適用ガス体	空気及び非腐食性ガス
定格目盛範囲	0~1000Pa	取付姿勢	水平~垂直間(取付任意)
振れ角度	約270°広角表示	使用温度範囲	-10~+50°C(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度	90%RH以下(ただし結露しないこと)	計器本体耐圧	200kPa
外装材質	ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂	受圧エレメント材質	シリコンゴム
耐久衝撃	100m/s <sup>2</sup>	重量	約270g
耐久振動	5~10Hz 振幅10mm、 10~50Hz 加速度39m/s <sup>2</sup> (3軸方向各2h)		

#### 口金極性

- ・高圧側赤色、低圧側青色で表示
- ・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能

#### 適合配管

1. 軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径φ6mm)
2. 金属管(外径φ6±0.1)
3. 硬質プラスチック管(外径φ6×内径φ4mm)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.