品番: EA729SB-300A

品名: 0-3.0KPa 微差圧計



販売価格	15,300円 (税抜)/16,830円(税込)				
カタログ価格	15,300円(税抜)/16,830円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 15:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0831ページ				



仕様

目盛範囲	0~3kPa	圧力単位	kPa		
圧力測定方式	差圧式	受圧エレメント	ダイヤフラム		
測定ガス体	空気及び非腐食性ガス(液体は不可)	目盛形状	エッジワイズ型(目盛長:約45mm)		
使用周囲温度	-10~50℃(氷結なきこと)	使用周囲湿度	90%RH以下(結露なきこと)		
計器本体耐圧力	50kPa	外装材質	アクリル樹脂、PVC		
耐久振動	5~10Hz 全振幅:10mm、 10~50Hz 加速度全振幅:39m/s2 (3軸方向各2h)	耐久衝撃	100m/s2(3軸方向各6回)		
適合配管	ビニール管またはゴム管(内径4)	口金部	本体と一体成型		
口金極性	高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて 口金部に表示	外径サイズ	80(W)×85(D)×26(H)mm		
重量	90g	精度	±2.5%F.S以内(23℃にて)		
受付エレメント材質	シリコーンゴム	受付エレメント耐圧力	20kPa		
取付姿勢	水平~垂直~下向水平間(取付任意)				
設置スペースを選ばかい小刑・軽量タイプ					

設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ

異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構

指針ぶれのないバンドリンク機構

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.