品番: EA729SC-30

品名: 0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)



| 販売価格 | 15,300円 (税抜)/16,830円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 15,300円(税抜)/16,830円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/14 10:18現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0831ページ | | | | |



仕様

| 測定ガス体 | 空気及び非腐食性ガス | 精度 | ±2.5%F.S以内 |
|---------|------------|-------|---------------------|
| 計器本体耐圧力 | 50kPa | 外形サイズ | 26(W)×85(D)×80(H)mm |
| 重量 | 90g | 目盛範囲 | 0~300Pa |
| 圧力単位 | Pa | | |

●空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内 に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導 体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.