

品番：EA733AH-1

品名：65×22×64mm/75g 一酸化炭素濃度計



販売価格	61,000円(税抜) / 67,100円(税込)		
カタログ価格	61,000円(税抜) / 67,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0769ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XC-2200
対象ガス	一酸化炭素	サイズ	65(W)×22(D)×64(H)mm
重量	約75g(電池含)	検知範囲	0~300ppm(サービスレンジ: 301~2000ppm)
分解能	1ppm	指示精度	±30ppm
警報設定値	50ppm(1段目)、150ppm(2段目)	警報方式	ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・ 振動
使用時間	約5000時間(無警報時20℃の状態にて)	電源	単4電池×1本(付属)
防爆構造	Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)	ガス採気方式	拡散式
検知原理	定電位電解式	応答時間	30秒以内
表示方式	液晶デジタル(手動バックライト)	機能	電池残量表示、ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、 ガス警報以外の警報機能(積算濃度、 センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、 ガス校正機能
使用温湿度範囲	-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)	付属品	安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)

燃焼機器周辺、トンネル内の作業に

危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。

超薄型・軽量タイプ

4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。

COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.