

品番：EA733AH-2A

品名：[防水型]一酸化炭素濃度計



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0769ページ		



#### 仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XC-353 II
対象ガス	一酸化炭素	サイズ	70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)
重量	約82g(電池含む)	検知範囲	0~300ppm(サービスレンジ: 301~2,000ppm)
分解能	0~350ppm: 1ppm 350~2000ppm: 5ppm	指示精度	±30ppm以内
警報設定値	50ppm(1段目) 150ppm(2段目)	警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
使用時間	約5000時間(無警音時、25℃の場合)	電源	単4電池×1本(付属)
ガス採気方式	拡散式	検知原理	定電位電解式
応答時間	30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。	表示方式	液晶カラーデジタル(バックライト有)
音量	95dB以上/10cm	連続使用時間	約5,000時間(無警報時、25℃の場合) ※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
付属品	安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)	用途	作業員の二酸化炭素中毒防止に

IP54相当

バックライト機能付き。暗い場所でもよく見える。

暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。

電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エア調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。

カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。

騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 代替品



**品番** EA733AH-1

**コメント** 仕様ご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.