

品番 : EA733AJ-1

品名 : 0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)



販売価格	36,000円(税抜)／39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜)／39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	06323173(testo317-3)
対象ガス	一酸化炭素	サイズ	30×20×130(H)mm
重量	90g	検知範囲	±0～+1999ppm
分解能	1ppm	精度	±3ppm (0～+29ppm) ±10%(+30～+1999ppm)
警報設定値	10ppm	警報方式	アラーム、画面表示
使用時間	150時間	電源	単4電池×2本(付属)
付属品	ソフトケース、ストラップ、イヤホン、出荷検査書	保管温度	-20～+45°C
動作温度	-5～+45°C	しきい値	任意値

10ppmに達するとブザー音が断続的に鳴り始めます。濃度の高化と共に鳴動間隔が短くなります。

危険な一酸化炭素ガスを検知。CO中毒回避に

周囲の空気中の一酸化炭素濃度の検出と安全性をわずか数秒で確認できます。

測定値は見やすいディスプレイに表示され、しきい値を超過すると画面表示とアラーム音が作動します。しきい値は任意に設定できます。

直ちに使用可能: ゼロ調整不要

アラーム音をイヤホンに出力可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.