

品番：EA733AJ-21

品名：CO2モニター



販売価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 08:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0768ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CHE-C2
測定項目	CO2、温度、湿度	サイズ	392(W)×42(D)×292(H)mm
重量	1420g	分解能	CO2: 1ppm、温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH
精度	CO2: ±70ppm+3%rdg (400~5000ppm)、温度: ±0.8℃ (10~50℃)最大±1.5℃、湿度: ±3% RH(30~75%RH)	LED設定	3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう
電源	ACアダプタ	測定範囲	CO2: 0~9999ppm、温度: 0~50℃、湿度: 0~85%RH
アラーム音	アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能	CO2センサータイプ	非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー
使用環境	0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)	保管環境	0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)
設置する高さの基準	2~2.5m	測定目安範囲	50平方メートル
セット内容	CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書	補正機能(校正機能)	補正機能は、電源ONの状態です5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。

			<p><自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日～7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。</p>
付属品	ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個		


CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。

会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。

CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。

設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。

代替品

	<p>品番 EA733AJ-22 コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.