

品番：EA733CB-2B

品名：ポータブル酸素モニター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/06/19 16:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0781ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |  |              |  |
|--------|--|--------------|--|
| メーカー   | 理研計器   | 型番           | OX-4G  |
| 検知対象ガス | 酸素   | サイズ(W×D×H)mm | 54×24×67   |
| 重量(g)  | 93   | 検知範囲         | 0.0~25.0%  |
| 表示範囲   | 0.0~40.0%  | 分解能          | 0.1%   |
| 指示精度   | ±0.7%以内<br>(測定条件によります)   | 警報設定値        | L警報:18.0%<br>LL警報:18.0%<br>H警報:25.0%<br>OVER:40.0% |
| 警報表示   | (ガス警報時)<br>ランプ点滅、<br>ブザー断続鳴動、<br>ガス濃度値点滅、<br>振動<br><br>(故障警報時)<br>ランプ点滅、<br>ブザー連続鳴動、<br>故障内容表示 | 電源           | 単4電池×2本(付属)  |
| 機能     | LCD手動バックライト(警報時自動)、<br>ピーク値表示、<br>データログ、<br>CAL アラーム、<br>BUMP アラーム、                            | 付属品          | プロテクトカバー、ベルトクリップ                                   |

|                                      |   |       |   |
|--------------------------------------|---|-------|---|
|                                      | バイブレーション、<br>ワンタッチ校正、<br>温度表示   |       |   |
| 検知原理                                 | 隔膜ガルバニ電池式   | 検知方式  | 拡散式/シングルタイプ   |
| 警報                                   | ガス警報:3段警報、STEL警報、オーバー警報<br>故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常  | 警報の種類 | ガス警報、故障警報   |
| 警報復帰動作                               | 自己保持  | ブザー音量 | 80dB以上(30cm)  |
| 連続使用時間                               | 約9000時間<br>(25℃、無警報、無照明時)   | 応答時間  | 20秒以内   |
| 使用温湿度範囲                              | -20~50℃、0~90%RH<br>(急変無きこと、結露無きこと)  | 防爆性   | 本質安全防爆構造  |
| 防爆構造                                 | 防爆構造電気機械器具型式検定:Ex ia II C T4 Ga<br>ATEX: II 1 G Ex ia II C T4 Ga<br>IECEX/INMETRO/China Ex:Ex ia II C T4 Ga | 各種認証  | 防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEX、INMETRO、China Ex  |
| CEマーキング                              | ATEX指令、EMC指令、RoHS指令   | 保護等級  | IP66/67等級相当   |
| JIS適合規格                              | JIS T 8201:2010   | 用途    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に</li> <li>・タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止</li> <li>・地下工事現場での酸欠防止</li> </ul> |
| 長い連続使用時間の単成分ポータブルガスモニター              |   |       |   |
| 耐久性向上(7m落下試験耐久)                      |   |       |   |
| 作業の邪魔にならない小型軽量設計                     |   |       |   |
| 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67相当)       |   |       |   |
| 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEX) |   |       |   |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。      |   |       |   |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.