

品番：EA733CF-8

品名：[SDカード付] デジタルCO2濃度計



販売価格	69,600円(税抜) / 76,560円(税込)		
カタログ価格	69,600円(税抜) / 76,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0768ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	MCH-383SD
測定項目	CO2、温度、湿度	サイズ(mm)	本体:80(W)×32(D)×145(H)、 CO2プローブ:38(W)×32(D)×132(H)
重量	240g	測定範囲	CO2:0~4,000ppm、 温度:0~50℃、 湿度:10~90%RH
分解能	CO2:1ppm、 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH	精度	CO2:±40ppm(1,000ppm以下)、 ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上) 温度:±0.8℃、 湿度:±4%RH(70%未満) ±(4%rdg+1%RH):70%RH以上
機能	CO2・温度・湿度同時表示、SDカード データ記録、データロガー	電源	ACアダプタ、単4電池×6本(付属)
プローブコード長	20cm	付属品	CO2プローブ、ACアダプタ、SDカード (4GB)、本体吊し部品(ステッカー 付)、取扱説明書
インターフェース	RS-232C	データロガー	SDカード、サンプリング時間: 5,10,30,60,120,300,600秒
使用環境	0~50℃、90%RH以下(結露なきこと)		

SDカード付なのでソフトウェアなしでデータをPCにダウンロードできます。

ビル管理・農業など幅広い用途に使用できます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.