

品番：**EA735M-13**

品名：300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>87,000円</b> (税抜) / 95,700円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 87,000円(税抜) / 95,700円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>1</b> (2026/04/11 10:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0732ページ                             |      |   |



微調整ダイヤル付き、V溝ベース

#### 仕様

|          |          |      |          |
|----------|----------|------|----------|
| 測定範囲     | 0～±5mm/m | 最小目盛 | 0.05mm/m |
| フレームは鋳鋼製 |          |      |          |
| 木箱入      |          |      |          |
| 感度       | 0.01mm/m | 全長   | 300mm    |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.