

品番 : EA735M-300

品名 : 300mm(0.04mm/m) 精密レベル



販売価格	31,600円(税抜)／34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜)／34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0732ページ		



仕様

精度	0.04mm/m	サイズ	300×20×20mm
材質	スチールダイキャスト、プレキシガラス	重量	2320g
ケースサイズ	325×65×56mm		
木箱付			
工作機械など、超精密な精度を必要とする場合に欠かせません。			
定盤の水平出し等、“基準レベルとして”			
見やすいメモリ			
水銀不使用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.