


品番：EA735ME-40

品名：400mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,930円(税抜) / 10,923円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,930円(税抜) / 10,923円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/03/18 14:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0729ページ | | |



水平器としての使用の他、角度計としても使用できます

仕様

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------|------------------|
| 全長(mm) | 400 | 精度 | 0.5mm/m |
| 精度(反転時) | 0.75mm/m | 測定角度 | 左右0~90°(1目盛:25°) |
| 測定勾配 | 左右0~100%(1目盛:10%) | 断面サイズ | 22×50mm |
| 重量 | 420g | | |
| アルミ合金製 | | | |
| 水平器としての使用の他、角度計としても使用できます。 | | | |
| 気泡レベルは頑丈なプレキシングラス使用 | | | |
| レンズタイプで大きく見えます。 | | | |
| 角度目盛、マグネット付 | | | |
| 水銀不使用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.