



品番：EA735ME-80

品名：800mm アルミレベル(マグネット・角度目盛付)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/06 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0729ページ		



水平器としての使用の他、角度計としても使用できます

#### 仕様

全長(mm)	800	精度	0.5mm/m
精度(反転時)	0.75mm/m	測定角度	左右0~90°(1目盛:25°)
測定勾配	左右0~100%(1目盛:10%)	断面サイズ	22×50mm
重量	620g		
アルミ合金製			
水平器としての使用の他、角度計としても使用できます。			
気泡レベルは頑丈なプレキシングラス使用			
レンズタイプで大きく見えます。			
角度目盛、マグネット付			
水銀不使用			

#### 代替品

品番	EA735A-60
コメント	違い:全長、重量、角度目盛なし



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.