

品番：EA735MP-10

品名：100mm(0.02mm/m) 精密レベル



販売価格	32,900円(税抜)／ 36,190円(税込)		
カタログ価格	32,900円(税抜)／36,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/11/14 10:25現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0742ページ		



仕様

メーカー	大西測定	型番	201-100
感度	0.02mm/m	サイズ(mm)	100×44×45
材質	鋳鉄(FC250)	重量(kg)	1
用途	この水準器は一般工作用として、機械の組立て用に最適です。		
木箱入り			
検査成績書付			
シーズニングを施した素材を使用、精密研磨仕上げで高精度を保持			
本体の裏面にM5タップ穴が2ヶ所あり、測定ピッチ自在ベースに取り付けできます。			
精度表(社内規格)JIS B級1種に準ずる。			

代替品

	品番	EA735ML-15
	コメント	仕様ご確認下さい

