

品番 : EA739AB

品名 : 風速風温計



販売価格	39,900円(税抜)／43,890円(税込)		
カタログ価格	39,900円(税抜)／43,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0812ページ		



風速 風量 溫度

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-93F-II
測定範囲	風速:0.7~25m/s、 風量:0.01~99m ³ /sec、 温度:-10~50°C	分解能	風速:0.01m/s、 風量:0.01m ³ /sec、 温度0.1°C
測定精度	風速:±(5%rdg+0.5)m/s 風量:風速m/s測定精度+演算誤差、 温度:±1.0°C	電源	9V電池×1本(付属)
サイズ	本体:71(W)×38(D)×181(H)mm ベーン直径:70mm	重量	360g(電池含)
コード長	0.5m	表示サンプリング	約1秒
センサ	風速(風量):ベーン(プロペラ)回転検出 温度:サーミスタ	使用環境	本体周囲温度:0~50°C プローブ周囲温度:-10~60°C
電池寿命	約100時間	材質	指示計、プローブ:ABS樹脂 コード:PVC樹脂
付属品	キャリングケース、取扱説明書	記憶	8データ

風量、風速、温度の測定ができます。最低値、最高値、平均値を表示します。

風量測定は測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。

オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎま

す。

RS-232C出力付

トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.