

品番：EA739AF-1

品名：ベーン式風速・風量計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 84,000円(税抜) / 92,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 84,000円(税抜) / 92,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/03 03:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0798ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|------|----------------------|
| メーカー | テスター (testo) | 型番 | 05630416 (testo416) |
| 測定範囲 | 0.6~+40m/s | 分解能 | 0.1m/s |
| 精度±1digit | ±(0.2m/s+計測値の1%) | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
| サイズ | 本体:135×60×28mm プローブ:329~850mm(先端 φ16mm) | 重量 | 323g |
| 用途 | 換気ダクト内の風速・風量、吹出口の 風速・風量 | 付属品 | ケース、単3電池×3個、出荷検査書 |
| 動作温度 | 本体:-10~50℃ プローブ:-10~70℃ | 保管温度 | -10~50℃ |
| ケーブル長 | 1.5m | 保護等級 | 本体:IP40 プローブ:IP20 |
| 電池寿命 | 60時間 | 材質 | ハウジング:ABS+PC/TPE |
| 測定項目 | 風速、風量 | 動作高度 | 海拔2000m以下 |
| 汚染度 | PD2 | | |

風速演算~99,999m/h

複数点平均、時間平均、ホールド(最大値/最小値)付

伸縮ハンドルφ16mm(180～820mm)付

モバイルアプリ連携

風速・風量を測定可能なベーン式風速計

ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ

アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート

プローブの先端は直径16mmで、最大850mmに伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。

中風速域(5～40m/s)において熱線式風速計よりも高精度の測定が可能です。また、熱線式と異なり、温度や気圧(空気密度)の影響を受けません。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.