

品番：EA739AF-11

品名：熱線式無線風速・風温プローブ



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/06 04:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0799ページ		



無線プローブタイプ

仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05601405 (testo405i)
測定範囲	風速: 0~15m/s、 風量: 入力する断面積によります 温度: -20~+60℃	分解能	風速: 0.01m/s、温度: 0.1℃
精度	風速: ±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度: ±0.5℃(-20~+49.9℃)	機能	温度計測、風量演算
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)
重量	119g(電池含む)	測定間隔	1回/秒
電池寿命	15時間		

挿入長がわかるスケールロッド

無線プローブタイプ

1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能

風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。

小型で携帯性に優れており、測定値はBluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで確認できます。

また、専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。※精度保証範囲: 0~15m/sまで

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.