

品番：EA739AG-0

品名：ベーン式風速・風量計



販売価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/06 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0799ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05600417 (testo417)
仕様	本体	測定範囲	風速: 0.3~+20m/s、 温度: 0~+50°C (NTC)
分解能	風速: 0.01m/s、温度: 0.1°C	精度 ±1 digit	風速: ±(0.1m/s + 計測値の1.5%) 温度: ±0.5°C
電源	単3電池×3本 (付属)	サイズ	236×108×45mm
センサー部	φ100mm	重量	243g
風量演算	演算範囲: ~99,999m ³ /h	使用温度範囲	-20~+50°C
保管温度範囲	-20~+50°C	バッテリー寿命	約50時間
保護等級	本体: IP40 プローブ: IP20	ハウジング材質	ABS+PC/TPE

複数点平均・時間平均計算機能付

バックライト、ホールド、最大値/最小値

別売のEA739AG-2を使用すると吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定できます。

風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計

すべての測定範囲を分解能 0.01m/sで精密に測定

モバイルアプリと連携することで測定結果の記録、CSVファイルやPDFレポートの作成が可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.