品番: EA739AH-1

品名:熱線式風速·風量計



販売価格	68,000円 (税抜)/74,800円(税込)				
カタログ価 格	68,000円(税抜)/74,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 15:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0812ページ				























仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05630425 (testo425)
仕様	本体	測定範囲	風速:0.01~+20m/s、温度:-20 ~+70℃(NTC)
分解能	風速:0.01m/s(すべての範囲)、温度: 0.1℃	電源	単3電池×3本(付属)
精度±1digit	風速:±(0.03m/s+測定値の4%) (0.01~20m/s)、温度:±0.5℃	サイズ	本体:135×60×28mm プローブ:180~820mm(先端 ø 7. 5mm) ケーブル:1.5m
重量	268g	付属品	ケース、単3電池×3個、出荷検査書
電池寿命	約35時間	保護等級	本体:IP40、プローブ:IP20
ハウジング材質	ABS+PC/TPE	風量演算	演算範囲:~99,999m3/h
用途	空調ダクト内の風速・風量 吹出口の風速・風量 エアフィルターの性能試験 空気環境測定における気流 (建築物衛 生法など) 排気装置の制御風速 (局所排気装置		

の定期自主点検)
喫煙室の風速 (改正健康増進法)

測定値のホールド・時間平均・複数点平均

最大值/最小值

Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。

ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ

内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示

全ての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定

風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.