

品番：EA739AH-10

品名：熱線式風速計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 98,000円(税抜) / 107,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 98,000円(税抜) / 107,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/03 03:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 |
| カタログページ | 0798ページ | | |



風速 風量 温度

仕様

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| メーカー | テスター (testo) | 型番 | 05634400 (testo440) |
| 〈計測器仕様〉 | | | |
| 測定範囲 | NTC: -40~150°C K熱電対: -200~1370°C | 精度 | 温度 (NTC) (22°C, ±1 digit) ±0.4°C (-40~-25.1°C) ±0.3°C (-25~74.9°C) ±0.4°C (75~99.9°C) 測定値の ±0.5% (その他の範囲) K熱電対 ±(0.3°C+測定値の0.3%) |
| 分解能 | 0.1°C | サイズ | 154×65×32mm |
| 重量 | 250g | 電源 | 単3電池×3本 (付属) |
| 電池寿命 | 12時間 | インターフェイス | Bluetooth USB |
| 保管温度 | -20~50°C | 動作温度 | -20~50°C |
| 〈プローブ仕様〉 | | | |
| 測定範囲 | NTC: -20~70°C 絶対圧: 700~1100hPa 風速: 0~30m/s | 精度 | NTC: ±0.5°C 絶対圧: ±3.0hPa 風速: ±(0.03m/s+測定値の4%) (0~20m/s) ±(0.5m/s+測定値の5%) (20.01~30m/s) |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------|-------------------|
| 分解能 | NTC:0.1℃ 絶対圧:0.1hPa 風速:0.01m/s | サイズ | φ12×315mm、先端:φ9mm |
| 重量 | 90g | ケーブル長 | 1.7m |
| 伸縮式ロッド装着時 | 850mm | 保護等級 | IP20 |
| 保管温度 | -20~70℃ | 動作温度 | -20~70℃ |
| 付属品 | USBケーブル、固定ケーブル(1.7m) | | |
| 伸縮ハンドル(300~850mm)付 | | | |
| 簡単な操作でダクト内・給排気口の風量演算などが可能。 | | | |
| 大画面カラーディスプレイに3つのパラメータを分かりやすく表示。 | | | |
| 空調システムの風速と温度が同時に測定できるベーシックな風速計セットです。 | | | |
| φ9mmの熱線式風速センサヘッドには温度センサが内蔵されています。 | | | |
| 6m/sまでの低風速で特に高精度、最大30m/sまでの風速測定。温度も同時に測定可能 | | | |
| 温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。 | | | |
| 調整データを記録するデジタルプローブを採用 | | | |
| 測定レポートをCSVファイルとしてUSBからエクスポート可能 | | | |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | | | |
| ※EA739AF-21と本体部分は同じになります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.