

品番：EA739AH-11

品名：Bluetoothプリンタ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/18 23:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0797ページ0798ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|
| メーカー | テスター (testo) | 型番 | 0554 0621 |
| 仕様 | Bluetooth/IrDA プリンタ | サイズ(W×D×H)mm | 80×41×150 |
| 重量(g) | 400 | 付属品 | 感熱紙1ロール、充電式バッテリー、ACアダプタ |
| 材質 | プラスチック | プリントスピード | 30mm/s |
| 動作温度 | 0～+50℃ | 保管温度 | -20～+50℃ |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー (3.7V: 2600mAh) | 感熱ロール紙 | 56.5×34×12mm |
| 充電時間 | 約5～6時間 | 電池寿命 | プリント長約50m |
| Bluetooth/IrDA接続 | | | |
| プリンタの状態をLED表示 | | | |
| データ転送は2秒で完了 | | | |
| 測定値もグラフも現場でプリント可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

