品番: EA739AH-11

品名:Bluetoothプリンタ



販売価格	70,000円(税抜) / 77,000円(税込)					
カタログ価 格	70,000円(税抜)/77,000円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 13:38現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0810ページ0811ページ					





仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0554 0621			
仕様	Bluetooth/IrDA プリンタ	サイズ(W×D×H)mm	80×41×150			
重量(g)	400	付属品	感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACア ダプタ			
材質	プラスティック	プリントスピード	30mm/s			
動作温度	0~+50℃	保管温度	-20~+50°C			
電源	リチウムイオンバッテリー(3.7V: 2600mAh)	感熱ロール紙	56.5×34×12mm			
充電時間	約5~6時間	電池寿命	プリント長約50m			
Bluetooth/IrDA接続						
プリンタの状態をLED表示						
データ転送は2秒で完了						
測定値もグラフも現場でプリント可能						

株式会社エスコ