

品番：EA739AH-2

品名：熱線式風速計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,000円(税抜) / 30,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,000円(税抜) / 30,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/03/26 22:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0799ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|---------|------------------------------------|
| メーカー | テストー (testo) | 型番 | 05604053 (testo405-V1) |
| 測定範囲 | 風速: 0~10m/s(0~+50°C)、 0~5m/s(-20~0°C) 風量: 0~99.990m ³ /h(演算) 温度: -20~+49.9°C | 分解能 | 風速: 0.01m/s、温度: 0.1°C |
| 精度 | 風速: ±(0.1m/s+測定値の5%) (0~2m/s) ±(0.3m/s+測定値の5%) (2.1~10m/s) 温度: ±0.5°C(-20~+50°C) | 機能 | 温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転 |
| 電源 | 単4電池×3本(付属) | プローブサイズ | φ16×150mm(最長300mmまで伸縮可能)、先端: φ12mm |
| サイズ | 外寸: 37×36×490mm | 重量 | 115g |
| 電池寿命 | 約20時間 | 付属品 | ダクトホルダー、クリップ、取扱説明書、出荷検査書 |
| 保管温度 | -20~+70°C | 動作温度 | 0~+50°C |

ダクト内とダクト排出口での計測に最適

風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。

伸縮タイプのロッドには挿入長が分かるスケールがついており、ダクト内挿入長を確認しながらダクト測定が行えます。

ディスプレイ部分が180°回転式なので、見やすい角度で測定値を確認することができます。

センサ部分の回転式シャッターでセンサを保護できるので、ポケットなどに入れても安心です。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.