品番: EA739AJ

品名: 2-17.5m/S 風速演算機能付差圧計



販売価格	<b>65,000円</b> (税抜)/71,500円(税込)				
カタログ価 格	65,000円(税抜)/71,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/09 17:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0831ページ				







## 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05605126 (testo512-1)
風速範囲	2~17.5m/s	差圧範囲	0~2hPa
差圧分解能	0.001hPa	過負荷	±10hPa
風速	分解能:0.1m/s	精度±1digit	フルスケールの0.5%
選択可能単位	psi、kPa、hPa、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg	電源	9V電池×1個(付属)
サイズ	57×42×202(H)mm	重量	300g
防水機能	IP65(ホース接続時)	測定対象	非腐食性ガス
ディスプレイ	LCD(2ライン表示)	電池寿命	約120時間
オートオフ機能	10分	保管温度	-10~+70℃
動作温度	0~+60℃		

ダンピング表示機能

差圧と風速(演算)を同時計測表示

ピトー管(別売)を使用して、風速の計測ができます。

換気および空調システムのフィルタのチェックが簡単にできます。差圧測定でフィルタが適切に機能しているか、使いすぎて目詰まりして交換 すべきかどうかが分かります。 差圧計とピトー管でエアダクトの風速を測定するのは、風速が早い場合や風の流れが汚れている時などに適しています。コンパクトで堅牢なこの差圧計は、差圧だけでなく風速も表示します。

## 密度補償機能を内蔵

バックライト付きディスプレイ、最大/最小値表示機能、ホールド機能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 代替品



**品番** EA739AJ-1

コメント 変更点:風速範囲、サイズなど

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.