

品番 : EA739AJ

品名 : 2-17.5m/S 風速演算機能付差圧計



販売価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
カタログ価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/19 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05605126 (testo512-1)
風速範囲	2~17.5m/s	差圧範囲	0~2hPa
差圧分解能	0.001hPa	過負荷	±10hPa
風速	分解能: 0.1m/s	精度±1 digit	フルスケールの0.5%
選択可能単位	psi, kPa, hPa, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg	電源	9V電池×1個(付属)
サイズ	57×42×202(H)mm	重量	300g
防水機能	IP65 (ホース接続時)	測定対象	非腐食性ガス
ディスプレイ	LCD (2ライン表示)	電池寿命	約120時間
オートオフ機能	10分	保管温度	-10~+70℃
動作温度	0~+60℃		

ダンピング表示機能

差圧と風速(演算)を同時計測表示

ピトー管(別売)を使用して、風速の計測ができます。

換気および空調システムのフィルタのチェックが簡単にできます。差圧測定でフィルタが適切に機能しているか、使いすぎて目詰まりして交換すべきかどうか分かります。


差圧計とピトー管でエアダクトの風速を測定するのは、風速が早い場合や風の流が汚れている時などに適しています。コンパクトで堅牢なこの差圧計は、差圧だけでなく風速も表示します。

密度補償機能を内蔵

バックライト付きディスプレイ、最大／最小値表示機能、ホールド機能

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	<p>品番 EA739AJ-1</p> <p>コメント 変更点: 風速範囲、サイズなど</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.