品番: EA739AJ-1

品名: 0-100m/S 風速演算機能付差圧計



販売価格	78,000円 (税抜)/85,800円(税込)				
カタログ価 格	78,000円(税抜)/85,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 13:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					



















仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05631512(testo512-1)
風速範囲	0~100m/s(ピトー管使用)	差圧範囲	0~200hPa
差圧分解能	0.001hPa(0~2hPa) 0.01hPa(2.01~20.0hPa) 0.10hPa(20.1~200.0hPa)	過負荷	200hPa
風速	分解能:0.1m/s	精度±1digit	±(0.3Pa+測定値の1%)(0~25hPa) ±(0.1hPa+測定値の1.5%)(25.0 ~200hPa)
選択可能単位	Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in2Hg, in2H2O, mm2H2O, mm2Hg, m/s, fpm, m3/h, cfm, l/s	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	60×28×146(H)mm	重量	190g
動作温度	-20~50℃	動作湿度	0~80%RH
保管温度	-20~50℃	動作高度	海抜2000m以下
保護等級	IP40	汚染度	PD2
電池寿命	120時間	材質	ABS+PC/TPE
付属品	ケース、圧力測定用チューブ、乾電池、出荷検査書	用途	クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管に

よる風速・風量 (~100m/s)

ダンピング表示機能

20kPaまでの室間差圧やピトー管による風量測定に

高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。

クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。

L字ピト一管(別売: EA743AK-11、-12)を使用して、風速の計測ができます。

高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。

アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート

20,000Paまでの測定範囲を分解能 0.1Paで精密に測定

バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間・複数点)、音アラーム

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.