


品番 : EA739AT-3

品名 : 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0020ページ		



## 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0564255255
計測範囲	0~26.66hPa	精度	±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)
分解能	1 micron(0~1000microns) 10microns(1000~2000microns) 100microns(2000~5000microns)	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	32(W)×31(D)×150(H)mm	重量	142g
付属品	単4電池×2本	測定間隔	毎秒1回
測定単位	bar·psi·MPa·kPa	保管温度	-20~50°C
動作温度	-10~50°C	電池寿命	39時間
保護等級	IP54	接続径	UNF7/16"(1/4"フレア)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別

Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続

IP 54の防塵防水のハウ징、扱いやすいコンパクト設計

45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能

冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。

専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。

アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。

冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。

高品質、優れた耐久性

無線プローブタイプ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.