

品番：EA739AV

品名：デジタル風速・風量計



販売価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 09:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



周囲温度、相対湿度、露点温度を自動的に測定して表示します

仕様

測定範囲	0.8～30m/s、風量:0～99990m3/分	分解能	0.01km/h
精度	風速±(2.0%+50 digits)	使用温度範囲	0～40℃
センサーサイズ	φ 65mm	電源	9V電池×1本(付属)
機能	オートパワーオフ(20分)、最高最低値表示、ホールド機能、USB転送	周囲温湿度計付	測定範囲:-10～60℃、20～80%RH、 分解能:0.1℃、0.1%RH、 精度:±1.5℃、±3%RH(条件による)
本体サイズ	85(W)×38(D)×165(H)mm	重量	200g(電池込み)

周囲温度、相対湿度、露点温度を自動的に測定して表示します

付属のソフトウェアDVDをパソコンにインストールすることで、データをパソコンに取り込むことができます。

三脚穴付き(ネジ穴:1/4")

付属品	USBケーブル(150cm)、ケース、ソフトウェアDVD	ケースサイズ	160(W)×280(D)×83(H)mm
-----	------------------------------	--------	-----------------------

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA739AM コメント 仕様ご確認下さい。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.