

品番：EA742BD-11

品名：デジタル気圧計



販売価格	189,000円(税抜) / 207,900円(税込)		
カタログ価格	189,000円(税抜) / 207,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-500B
測定範囲	600~1100hPa	分解能	0.01hPa
精度	±0.50hPa(700~1100hPa、 10~40℃) ±1.00hPa(上記以外)	電源	DC9V(専用ACアダプタ) ※ACアダプター次側 AC100~240V 50/60Hz 0.66A 注意:PSE認証はAC100Vで取得
サイズ	200(W)×280(D)×90(H)mm	重量	3kg
材質	本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC) 表示部:アクリル樹脂 圧力ポート:SUS304	付属品	取扱説明書 専用ACアダプタ RS-232C接続ケーブル USBシリアルケーブル(USBドライバ CD-ROM付)
注意事項	ソフトウェアは製品に付属しておりませ ん。メーカーホームページより最新版の ソフトウェアをダウンロードしてくださ い。	対応OS	Windows7(64bit/32bit) Windows8(64bit/32bit) Windows8.1(64bit/32bit) Windows10(64bit/32bit)
機能	RS-232C/プリンタ出力付 上限および下限警報出力(無電圧接 点出力 接点容量 AC/DC 280V 100mA) 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、 MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL (相対値)		

フォルトン水銀気圧計に代わる精密級気圧計

視認性の高い赤色LED採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.