

品番：EA742C

品名：温度・湿度計



販売価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/06/07 00:56現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0828ページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	7542-00
測定範囲	温度:0～50℃ 湿度:20～100%RH	サイズ	φ135×33mm
電源	単3電池×1本(付属)	重量	230g(電池含む)
フランジサイズ	φ160×4mm	1目盛	温度:0.1℃ 湿度:2%RH
測定精度	温度:±1.0℃(0～40℃)、 ±2.0℃(上記以外) 湿度:±4%RH(40～80%RH at 15～25℃) ±7%RH(上記以外)	センサ	温度:サーミスタ 湿度:毛髪
表示	温度:液晶デジタル 湿度:アナログ	測定サンプリング	10秒
電池寿命	約1年(常温にて新品電池使用時)	材質	ABS樹脂
付属品	取付フランジ(ネジ3本付)、取扱説明 書	保存環境温湿度	温度:0～50℃、湿度:20～100%RH (結露のないこと) 但し、0～40℃、20～80%RHの温湿 度環境で保存することがのぞましい。

温度センサーにサーミスタ、湿度センサーに毛髪を使用した高信頼性を目指した温湿度計です。

壁面固定用フランジ付属

トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.