品番: EA742DR-1

品名:温度・湿度計(デジタル)



販売価格	44,000円 (税抜)/ 48,400円(税込)				
カタログ価 格	44,000円(税抜)/48,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 15:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0810ページ				



















仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05631625 (testo625)
測定範囲	温度:-20~+60℃ 湿度:0~100%RH	精度±1digit	温度:±0.5℃ 湿度:±2.5%(+5~+95%RH)
分解能	湿度:0.1%RH、温度:0.1℃	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	60×28×208mm	重量	199g
付属品	ケース、取扱説明書、出荷検査書	電池寿命	100時間
防水機能	本体:IP40 プローブ:IP20	動作温度	本体:-20~50℃ プローブ:-20~70℃)
動作湿度	本体:0~80%RH(結露なきこと)	保管温度	-20~50℃
動作高度	海抜2000m以下	汚染度	PD2
材質	ABS+PC/TPE		

空気中の温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。

長期安定性に優れた静電容量センサを採用

時間平均・複数点平均、音アラーム、Bluetooth プリンタ (オプション)

バックライト、ホールド機能、最大値/最小値

ダンピング表示機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.