


品番：EA742DT-1

品名：平衡含水率センサー



販売価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
カタログ価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06362135
測定範囲	温度: 0~+40°C (NTC)、 湿度: 0~+100%RH	精度	±0.2°C、±0.2%RH (2~98%RH)
センサー部サイズ	φ4×60mm (先端: φ4mm)	適用本体	EA742DT, EA742DS
1.2m固定ケーブル付			
φ4mmの細形温湿度プローブは、壁や木材などの小さな穴に入れて湿度、水分を測定することができます。			
測定時は、PTFキャップで保護して使用します。			
平衡含水率から自動で材料水分を演算します。適応する材料は、コンクリート、パーティクルボード、高断熱レンガ、レンガ、硬質木材、軟質木材、気泡コンクリート、セメントスクリード、ケイ灰れんがです。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.