

品番：EA742DT-4

品名：圧力露点センサー



販売価格	144,000円(税抜) / 158,400円(税込)		
カタログ価格	144,000円(税抜) / 158,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 03:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06369836
測定範囲	湿度: 0~+100%RH、 露点温度: -45~+50°C (tpd)	センサー部サイズ	300mm
精度	±0.8°C (tpd)、-4.9~±50°C (tpd)	応答速度	300秒
適用本体	EA742DT、EA742DS		

1.6m固定ケーブル付

高精度圧力露点プローブは、付属の測定チャンバを使用して、素早く正確に圧縮空気の残存湿度を測定します。圧縮空気の経路をチェックするのにも適しています。

このプローブは通常の出荷検査に加え、-40°Cでの圧力露点測定試験を行っており、その検査証が同梱されています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.