

品番：EA742EA-1

品名：デジタル温度・湿度計



販売価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CTH-1100
センサー	(温度)T1:サーミスタ (湿度):高分子キャパシタンスセンサ (温度)T2:熱電対Kタイプ(別売)	測定範囲	(湿度)5~95%RH (温度)T1:-20~+60℃ T2:-200~+1370℃
分解能	(湿度)0.1%RH (温度)T1:0.1℃ T2:0.1℃(-200~+199.9℃) 1℃(それ以外)	精度	(湿度)±2.5%RH(25℃にて) (温度)T1:±0.7℃ T2:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃
サンプリング	1回/2秒	使用温湿度	0~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	本体サイズ	64(W)×30(D)×186(H)mm
センサープローブ	φ15×190mm	コード長	1.8m
重量	約335g(本体)	電源	9V形乾電池電池×1個(付属)
電池寿命	約100時間(アルカリ電池使用時)	機能	・HOLD機能 ・REL機能 ・オートパワーオフ機能(30分/解除可能) ・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能
付属品	・取扱説明書	校正	可

	・キャリングケース		
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 		
温度と湿度のデュアル表示			
温度は本体内蔵のセンサーと外部センサー(別売)での測定が可能			
別売センサープローブはEA701BA-61～67からお選び下さい。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	<p>品番 EA742EA-5</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.