

品番 : EA742EA-5

品名 : -20~+50°C デジタル温度・湿度計



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CTH-1365
測定範囲	(内臓センサー) ・温度(T1):-20~+50°C ・湿度:5~95%RH ・湿球温度(WB):-21.6~+49°C ・露点温度(DP):-49~+49°C (外部センサー) ・温度(T2):-20~+70°C	分解能	・温度:0.1°C ・湿度:0.1%RH
測定精度	(内臓センサー) ・温度(T1):±0.6°C(0~+50°C) ・湿度:±3%(25°C, 10~90%RH) /±5%RH(それ以外) ・湿球温度:±0.2°C(30~90%RH)/ 演算精度、±0.3°C(それ以外)/演算精 度 ・露点温度:±0.5°C(40~90%RH)/ 演算精度、±1.0°C(それ以外)/演算精 度 (外部センサー) ・温度(T2):±0.6°C(-20~+50°C) /±1.2°C(それ以外)	サンプリング	約1回/秒
使用温湿度	+10~+40°C, 80%RH以下(但し、結 露のないこと)	保存温湿度	0~+50°C, 70%RH以下(但し、結露 のないこと)
本体サイズ	48(W)×25(D)×178(H)mm	外部センサー	Φ4×80mm

コード長	110cm	重量	約95g(電池含む)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約130時間
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・HOLD機能 ・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能 ・オートパワーオフ機能 (2,5,10,20,40,60分に設定可能/解除可能) 	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書 ・外部センサー
校正	可	表示	3分割3行液晶表示(LCD)
周囲環境温度、乾球温度、湿球温度、露点温度の4つと湿度測定可能なデジタル温湿度計			
付属のプローブセンサーを使っての温度測定も可能です			
ビルメンテナンスの現場や空調設備などに			
センサーを埃などから守る回転式保護カバー付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.