

品番：EA742EA-5

品名：-20～+50℃ デジタル温度・湿度計



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CTH-1365
測定範囲	(内臓センサー) ・温度(T1): -20～+50℃ ・湿度: 5～95%RH ・湿球温度(WB): -21.6～+49℃ ・露点温度(DP): -49～+49℃ (外部センサー) ・温度(T2): -20～+70℃	分解能	・温度: 0.1℃ ・湿度: 0.1%RH
測定精度	(内臓センサー) ・温度(T1): ±0.6℃ (0～+50℃) ・湿度: ±3% (25℃、10～90%RH) / ±5%RH (それ以外) ・湿球温度: ±0.2℃ (30～90%RH)/ 演算精度、±0.3℃ (それ以外)/演算精 度 ・露点温度: ±0.5℃ (40～90%RH)/ 演算精度、±1.0℃ (それ以外)/演算精 度 (外部センサー) ・温度(T2): ±0.6℃ (-20～+50℃) / ±1.2℃ (それ以外)	サンプリング	約1回/秒
使用温湿度	+10～+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	0～+50℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと)
本体サイズ	48(W)×25(D)×178(H)mm	外部センサー	Φ4×80mm

コード長	110cm	重量	約95g(電池含む)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約130時間
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・HOLD機能 ・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能 ・オートパワーオフ機能 (2,5,10,20,40,60分に設定可能/解除可能) 	表示	3分割3行液晶表示(LCD)
<p>周囲環境温度、乾球温度、湿球温度、露点温度の4つと湿度測定可能なデジタル温湿度計</p> <p>ビルメンテナンスの現場や空調設備などに最適です。</p> <p>付属のプロブセンサーを使つての温度測定も可能です。</p> <p>センサーを埃などから守る回転式保護カバー付き</p> <p>※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.