

品番：EA742EH-1B

品名：無線温度プローブ(K熱電対)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 07:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0822ページ		



カタログ訂正

24/02/14 サイズ・ホルド[®]機能の訂正。誤:105x40x240mm/ホルド[®]機能付、正:ハンドル:31x31x129mm/ホルド[®]機能無(9025 No.55)

無線プローブタイプ

仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05633915 08 (testo915i-3)
測定範囲	-50~400℃	分解能	0.1℃
精度	±1℃	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	ハンドル:31(W)×31(D)×129(H) mm (シャフト長99mm、シャフト径 φ4mm)	重量	気体温度プローブ:11g Bluetooth内蔵ハンドル:88g
電池寿命	150時間	保護等級	ハンドル:IP30 プローブ:IP20
色	黒/オレンジ	材質	プラスチック
形状	シャフト式	応答速度	60秒
保管温度	-20~60℃	動作温度	-20~50℃
センサ	K熱電対		

無線プローブタイプ

Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能
周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用
最大50mのBluetooth 通信範囲
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.