

品番：EA742GA-3

品名：[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)



販売価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/14 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CTH-230E
測定範囲	室内温度: -10.0～50.0℃ 室外温度: -50.0～70.0℃ 湿度: 10～90%RH	分解能	温度: 0.1℃ 湿度: 1%RH
測定精度	温度: ±1℃ (0～+40℃)、±2℃ (それ以外) 湿度: ±5%RH (+25℃、40～80% RH)、±8%RH (それ以外)	センサータイプ	温度 (内部センサー): サーミスタ 温度 (外部センサー): サーミスタ 湿度: セラミック抵抗式
表示更新頻度	1回/10秒	時計機能	12/24時間表示
外部センサー	長さ: 3m 防水規格: IPX7	サンプリング	1回/約10秒
使用温湿度	-10 ～ +50 ℃、10 ～ 90%RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+50℃、10 ～ 90%RH以下 (但し、結露のないこと)
サイズ	80(W)×21(D)×70(H)mm	重量	約64g (外部センサー除く、電池含む)
電池	単4電池×1本 (付属)	電池寿命	約1年間 (アルカリ乾電池使用時)
機能	・スヌーズ機能付き目覚まし機能 ・MAX/MIN表示	付属品	・外部温度センサー ・取扱説明書(保証書付)
校正	可		
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。			

壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.