

品番：EA742GB-38

品名：[EA742GB-37用]温湿度センサー



販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/06 18:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

EA742GB-37用温湿度センサー			
メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	DL2101
測定範囲	温度:-30.0~60.0℃ 湿度:0.0~90.0%	測定精度	温度:±0.5℃ 湿度:±5%RH
サイズ	108(W)×34(D)×89(H)mm	重量	約130g
電源	リチウム電池DL-BATT	防水・防塵	IP54
無線方式	LoRa(特定小電力)	付属品	リチウム電池、簡易取説

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.