

品番：EA742GB-41

品名：温度データロガー



販売価格	4,600円(税抜)／5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜)／5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/05 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0813ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CTL-01PDF
測定範囲	-30～+70℃	センサータイプ	サーミスタ
分解能	0.1℃	精度	±0.5℃
ログタイプ	使い切り	記録容量	最大8192データ
出力モード	PDF	使用温湿度	-30～+70℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。PC接続時は室温の範囲。)
保存温湿度	-40～+85℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)	防塵・防水	IP65準拠(チャック付きポリ袋密封時)
対応OS	Windows 7/8/10	対応USB	USB Type-A
サイズ	本体:43(W)×4(D)×80(H)mm チャック付きポリ袋:65(W)×4(D)×105(H)mm	重量	約10g
電源	リチウム電池 (CR2302) ×1個内臓 ※電池交換不可	測定間隔	30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分
スタート遅延	0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分	アラーム機能	-20～-10℃ / -10～0℃ / +2～+8℃ / 0～+15℃ / 0～+25℃ / +15～+25℃ / others(上限/下限値を任意に設定)

アラーム遅延	0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分	アラーム音	シングル、累積、不使用
機能	・マーキング機能 ・LEDアラーム機能	付属品	・取扱説明書（保証書付） ・収納用チャック付きポリ袋
安全規格	・EN12830 ・FDA21 CFR Part11 ・RTCA DO-160E/F	校正	不可
注意	内蔵電池が動作に必要な電圧を下回った場合、電池低のLEDが点滅します。この場合はご使用をおやめください。（使用開始までの推奨期間:ご購入後1年（目安））		

温度変化を記録して、PDFレポートを自動生成
LEDアラーム搭載
運用も簡単な、スリム&使い切り型の低価格ロガー
電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ
Windows PC (7/8/10) につないで、PDFデータをスムーズ回収。
軽量フラット・コンパクトデザイン
付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.