

品番 : EA742GB-81

品名 : 温度データロガー(熱電対)



販売価格	46,000円(税抜)／50,600円(税込)		
カタログ価格	46,000円(税抜)／50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/15 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0800ページ		



仕様

メーカー	テスラー(testo)	型番	05721753(testo175T3)
測定範囲	K熱電対:-50~1000°C T熱電対:-50~+400°C	チャネル数	2ch
分解能	0.1°C	精度	±(0.5+1dgt)(-50~+70°C)
記録容量	100万データ	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	53(W)×27(D)×89(H)mm	重量	130g
適合センサー(別売)	EA701BG-1~15	防水機能	IP65
インターフェイス	USB(PCと接続)、SDカード(データ収集)	記録間隔	10秒~24時間
材質	ABS/PC	電池寿命	3年(15分間隔、+25°C時)
動作温度	-20~+55°C	保管温度	-20~+55°C
付属品	壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書	EC指令	2004/108/EC

複数同時地点の温度管理に最適

SDカードでのデータ回収が可能

熱電対プローブ2本を同時に接続できる2チャネル対応のUSB温度データロガーです。

冷却塔のパイプやオイルヒーターのパイプ出入口などの表面温度差を測定するのに適しています。

超低温冷凍庫から高温の炉壁など幅広い温度帯に対応しています。

バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ

ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)

限界値逸脱の表示

※ご利用の際は、少なくとも外付けのTまたはK熱電対プローブ1本が必要です。

※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.