

品番：EA742GB-81

品名：温度データロガー(熱電対)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 46,000円(税抜) / 50,600円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 46,000円(税抜) / 50,600円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/03 02:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0800ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |                                      |        |                        |
|------------|--------------------------------------|--------|------------------------|
| メーカー       | テスター (testo)                         | 型番     | 05721753 (testo175T3)  |
| 測定範囲       | K熱電対: -50~1000°C<br>T熱電対: -50~+400°C | チャンネル数 | 2ch                    |
| 分解能        | 0.1°C                                | 精度     | ±(0.5+1dgt)(-50~+70°C) |
| 記録容量       | 100万データ                              | 電源     | 単4電池×3本(付属)            |
| サイズ        | 53(W)×27(D)×89(H)mm                  | 重量     | 130g                   |
| 適合センサー(別売) | EA701BG-1~15                         | 防水機能   | IP65                   |
| インターフェイス   | USB(PCと接続)、SDカード(データ収集)              | 記録間隔   | 10秒~24時間               |
| 材質         | ABS/PC                               | 電池寿命   | 3年(15分間隔、+25°C時)       |
| 動作温度       | -20~+55°C                            | 保管温度   | -20~+55°C              |
| 付属品        | 壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書                   | EC指令   | 2004/108/EC            |

複数同時地点の温度管理に最適

SDカードでのデータ回収が可能

熱電対プローブ2本を同時接続できる2チャンネル対応のUSB温度データロガーです。

冷却塔のパイプやオイルヒーターのパイプ出入口などの表面温度差を測定するのに適しています。

超低温冷凍庫から高温の炉壁など幅広い温度帯に対応しています。

バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ

ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)

限界値逸脱の表示

※ご利用の際は、少なくとも外付けのTまたはK熱電対プローブ1本が必要です。

※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.