

品番：EA742GB-84

品名：高精度温度データロガー



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 05:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0800ページ		



### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05721762 (testo176T2)
測定範囲(2ch)	-100~400°C	分解能	0.01°C
精度	±0.2°C(-100~+200°C)	記録容量	200万データ
電源	TL-5903リチウム電池(付属)	サイズ	63(W)×33(D)×103(H)mm
重量	220g	適合センサー(別売)	EA701AK-2
チャンネル数	2ch(外付×2)	インターフェイス	USB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
計測間隔	1秒~24時間	電池寿命	8年(計測間隔:15分、+25°Cの環境で)
動作温度	-35~+70°C	保管温度	-40~+85°C
材質	プラスチック		

IP65の完全防水

外付けPt100プローブを2本接続して、2か所の測定ポイントの温度を同時に記録するUSB温度データロガーです。

高精度Pt100プローブにより厳密な温度管理が求められるインキュベータなどの温度モニタリングに適しています。

HACCPに準拠、EN 12830規格に適合

バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ

ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)

限界値逸脱の表示

※mini-B USBケーブルは同梱されていません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.