品番: EA742GB-91

品名:温度データロガー



販売価格	17,200円 (税抜)/ 18,920円(税込)				
カタログ価 格	17,200円(税抜)/18,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 23:16現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0813ページ				











仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-L700R-T※センサー付きセット品
測定範囲	-10~60℃	分解能	0.1℃
電源	単3電池×2本(付属)、または専用AC アダプタ(別売)	セット内容	本体+センサー(一体型)
サイズ	114(W)×35(D)×80(H)mm(アンテナ、突起物含まず) センサ部: φ11×L60mm コネクタ部: φ9×L30mm	無線規格	ARIB STD-T108準拠、920MHz帯/ 出力約20mW
防滴構造	JIS C 0920 IP65準拠 (無線温度ロガー用分離センサ接続 時)	測定精度	-10.0~60.0℃:±0.5℃
表示精度	±(0.1+1digit)℃(at 0~40℃) ±(0.2+1digit)℃(上記以外)	チャネル数	2ch
記憶容量	各チャンネル16,000データ	記憶間隔	1秒·2秒·5秒·10秒·15秒·30秒·1 分·2分·5分·10分·15分·30分·60 分 13通り
重量	245g	対応インターフェイス	Windows10、8.1、8、7(全て64bit /32bit 日本版) ※最新のサービスパックをインストール していること
サンプリング	1秒	表示機能	温度警報(ALM)、記憶方式(→/∞)、記

			憶中の表示(REC)、記憶量(バー)、受信 強度(アンテナマーク)、 microSDメモリ(SD)、ローバッテリー マーク、各エラーメッセージ、各設定時 における設定値表示
外部メモリ	microSD/SDHC(32GBまで)	通信距離	屋外見通し:約400m/屋内見通し: 約100m ※通信距離は使用環境により異なります
使用環境	-10.0~60.0℃(結露なきこと)	電池寿命	約10ヶ月 ※LCD OFF設定、記憶間隔10分、無 線通信環境良好のとき
付属品	取扱説明書		

測定データを記憶する温度2chロガーです。

無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。

親機(中継器)と無線で通信

配線不要で各種設定、測定データの回収が可能です。

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持

中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります

中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。

※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。

最大2本の温度センサが接続可能です。(各センサは別売)

記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:センサとのセットで校正が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※注意※

本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。

本器を分解、改造することは法律で禁じられています。

また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。

(This product is designed for only use in Japan.)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.