


品番：EA742GB-91

品名：温度データロガー



販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0800ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-L700R-T※センサー付きセット品
測定範囲	-10~60℃	分解能	0.1℃
電源	単3電池×2本(付属)、または専用ACアダプタ(別売)	セット内容	本体+センサー(一体型)
サイズ	114(W)×35(D)×80(H)mm(アンテナ、突起物含まず) センサー部: φ11×L60mm コネクタ部: φ9×L30mm	無線規格	ARIB STD-T108準拠、920MHz帯/ 出力約20mW
防滴構造	JIS C 0920 IP65準拠 (無線温度ロガー用分離センサ接続時)	測定精度	-10.0~60.0℃:±0.5℃
表示精度	±(0.1+1digit)℃(at 0~40℃) ±(0.2+1digit)℃(上記以外)	チャンネル数	2ch
記憶容量	各チャンネル16,000データ	記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
重量	245g	対応インターフェイス	Windows10、8.1、8、7(全て64bit/32bit 日本版) ※最新のサービスパックをインストールしていること
サンプリング	1秒	表示機能	温度警報(ALM)、記憶方式(→/∞)、記

			憶中の表示(REC)、記憶量(バー)、受信強度(アンテナマーク)、microSDメモリ(SD)、ローバッテリーマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
外部メモリ	microSD/SDHC(32GBまで)	通信距離	屋外見通し:約400m/屋内見通し:約100m ※通信距離は使用環境により異なります
使用環境	-10.0~60.0°C(結露なきこと)	電池寿命	約10ヶ月 ※LCD OFF設定、記憶間隔10分、無線通信環境良好のとき
付属品	取扱説明書		

測定データを記憶する温度2chロガーです。

無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。

親機(中継器)と無線で通信
配線不要で各種設定、測定データの回収が可能です。

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持

中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります

中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。
※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。

最大2本の温度センサが接続可能です。(各センサは別売)

記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:センサとのセットで校正が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※注意※

本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。

本器を分解、改造することは法律で禁じられています。

また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。

(This product is designed for only use in Japan.)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.