

品番：EA742GC-14

品名：温湿度データロガー(無線式/短距離)



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0813ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5327TH
測定範囲	温度:-30.0~70.0℃ 湿度:10.0~90.0%RH	分解能	温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
精度	温度:±0.5℃(-30.0~70.0℃) 湿度:±3%RH(10.0~79.9%RH) 、±5%RH(80.0~90.0%RH) 25℃時	電源	CR2リチウム電池×1(付属)
サイズ	80(W)×23(D)×50(H)	重量	約67g(電池含む)
表示項目	温度 T1(内蔵温度センサ) 湿度 RH(内蔵湿度センサ)	測定項目	温度 T1(内蔵温度センサ) 湿度 RH(内蔵湿度センサ)
電池寿命	約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)	センサ	温度センサ:サーミスタ 湿度センサ:高分子抵抗
動作温湿度範囲	温度 -30~70℃ 湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)	付属品	取扱説明書
対応OS	iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch	上限/下限アラーム	温度:-30.0~70.0℃の範囲で0.1℃刻みで設定可能 湿度:0.0~90.0%RHの範囲で0.1%RH刻みで設定可能
アラーム機能	単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択	データ記録容量	温度T1:24000ポイント 湿度RH%:24000ポイント

記録間隔	10秒～2時間、10秒単位で設定可能	測定間隔	5秒間隔
通信距離	見通し距離で最大10m、障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります	Bluetooth	Bluetooth 4.0
Bluetooth内蔵の温度・湿度データロガー (iOS対応)			
専用アプリ Thermo Log で記録データをスマホなどにデータ送信			
記録中でも記録動作を停止しないで現在までの記録データ送信			
1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを表示 (通信範囲内)			
記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信			
機器IDは最大7桁の半角英数字を入力して設定可能			
データ出力形式はCSV形式、PDF形式から選択			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.